

**BIT E6,3 1,2X6,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form  
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	<a href="#">9202740000</a>
Art	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4032248504718
VPE	5 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-04-30T00:00:00+02:00
Produktalternative	<a href="#">BIT E6,3 1,2X6,5X70</a>

**BIT E6,3 1,2X6,5X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Breite 70 mm Breite (inch) 2.7559 inch  
Nettogewicht 14.8 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung Bit mit Schlitzklinge  
1,2x6,5x70

**Elektroschrauber**

Gewicht 15.4 g

**Schraubwerkzeuge**

Klingenbreite (B) 6.5 mm Klingenstärke (A) 1.2 mm  
Form E 6,3 DIN 3126, Schlitz Klingenlänge 70 mm

**Klassifikationen**

ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864  
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-04  
ECLASS 15.0 21-04-42-04