

**CTF 63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimpwerkzeuge für Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter Crimpkralle

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">9202860000</a>
Art	CTF 63
GTIN (EAN)	4032248517862
VPE	1 ST

**CTF 63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technische Daten**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	250 mm	Breite (inch)	9.8425 inch
Nettogewicht	674.2 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülsen Steckerbreite 6,3 mm	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	F-Stecker / -Hülse	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21	Steckerbreite	6.3 mm
Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

**Werkzeugdaten Crimpen**

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	B-Crimp
--------------------------------	-------------------	------------------	---------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

