

H1,5/24 XS SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, schwarz
Best.-Nr.	9202870000
Art	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
VPE	100 ST
Verpackung	loose

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.26 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe schwarz	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.8 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	14.5 mm
Kragendurchmesser (D2)	7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	24.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	18 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm ²	Farbcode	Weidmüller

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen**Zeichnung**