



- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, blau
Best.-Nr.	<a href="#">9202880000</a>
Art	H2,5/24 XS BL
GTIN (EAN)	4032248517954
VPE	100 ST
Verpackung	lose

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.3 g
--------------	-------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

#### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	2.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	14.5 mm
Kragendurchmesser (D2)	7.9 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.3 mm
L1 in mm	24.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0.15 mm	Abisolierlänge	18 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

