

LAN USB TESTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Test Werkzeuge, Durchgangstester für Datenkabel
Best.-Nr.	9205400000
Art	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
VPE	1 ST

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	65 mm	Tiefe (inch)	2.5591 inch
Höhe	27 mm	Höhe (inch)	1.063 inch
Breite	135 mm	Breite (inch)	5.3149 inch
Nettogewicht	355 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	
--------------------	--

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Durchgangsprüfer
---------------------	------------------

Mess- und Prüfgeräte

Versorgung	9 V Blockbatterie	Anschlussart	RJ45, USB A, USB B
Anzeige	LED	Schutzart	IP44
geprüft und approbiert nach	EN/IEC 61010	Buzzer	Nein
Abmessungen Remotebox	65 x 28 x 27 mm	Testbare Leitungslänge, max.	1000 m
Gewicht Remotebox	30 g		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

Anwendungsbeispiel



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör für Prüf- und Messgeräte



Allgemeine Bestelldaten

Art	BLOCKBATTERIE 9V	Ausführung
Best.-Nr.	9004810000	Test Werkzeuge, Batterie
GTIN (EAN)	4008190050665	
VPE	1 ST	