

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte**

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14mm ² , 6mm ² , 4-Indent-Crimp
Best.-Nr.	9205430000
Art	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
VPE	1 ST

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	230 mm	Breite (inch)	9.0551 inch
Nettogewicht	1175 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD-HE- und ConCept M10/ M5 Kontakte 0,14-6mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26	Crimpberich, max.	6 mm ²
Crimpberich, min.	0.14 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm ²	Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp
--------------------------------	-------------------	------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		