

CTIN CM 3.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug für Kontakte, 1.5mm ² , 10mm ² , 4-Indent-Crimp
Best.-Nr.	9205440000
Art	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
VPE	1 ST

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	230 mm	Breite (inch)	9.0551 inch
Nettogewicht	1190 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD- und ConCept M3-Kontakte und baugl. 1,5-10 mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 8
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 16	Crimpbereich, max.	10 mm ²
Crimpbereich, min.	1.5 mm ²		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	10 mm ²	Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp
--------------------------------	--------------------	------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		