

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Das Infrarot Thermometer 610 LC ermöglicht die exakte Bestimmung der Oberflächentemperatur – berührungslos, sicher und schnell.

- Temperaturen von -20°C bis +260°C kontaktlos messbar
- Auflösung: 1°C
- Messrate: 2,5 mal pro Sekunde
- Markierung der Messstelle per Laserspot
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Inklusive Batteriezustandsanzeige
- Abschaltautomatik
- Inklusive Schutztasche

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Test Werkzeuge, Infrarot-Thermometer
Best.-Nr.	9427520000
Art	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2023-05-01T00:00:00+02:00

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1.5748 inch
Höhe	44 mm	Höhe (inch)	1.7323 inch
Breite	170 mm	Breite (inch)	6.6929 inch
Nettogewicht	297 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Infrarot Thermometer
---------------------	----------------------

Mess- und Prüfgeräte

Arbeitstemperatur, max.	50 °C	Arbeitstemperatur, min.	0 °C
Anzeige	digital	Temperaturmesswert, max.	260
Temperaturmesswert, min.	-20	Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000601
----------	----------

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör für Prüf- und Messgeräte

Allgemeine Bestell Daten

Art	BATTERIE 1,5V MICRO	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9201310000	Test Werkzeuge, Batterie
GTIN (EAN)	4032248421121	
VPE	2 ST	