

**KISC M3X20.5/10 NI EK4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Klemmbügel, Befestigungsschraube
Best.-Nr.	<a href="#">9503280000</a>
Art	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008190550783
VPE	100 ST

**KISC M3X20.5/10 NI EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	4.8 mm	Tiefe (inch)	0.189 inch
Höhe	20.5 mm	Höhe (inch)	0.8071 inch
Breite	4.8 mm	Breite (inch)	0.189 inch
Nettogewicht	1.15 g		

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

**Maße**

Gewindemaß metrisch, außen	3.00 mm
----------------------------	---------

**Systemkennwerte**

Ausführung	Schrauben
------------	-----------

**Werkstoffdaten**

Farbe	grau
-------	------

**weitere technische Daten**

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	geschraubt
---------------	---------------	------------	------------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		