

**MP MPC 17/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 148 mm, Breite: 148 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, verzinkt
Best.-Nr.	<a href="#">9535570000</a>
Art	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	1.5 mm	Tiefe (inch)	0.0591 inch
Höhe	148 mm	Höhe (inch)	5.8268 inch
Breite	148 mm	Breite (inch)	5.8268 inch
Nettogewicht			251.3 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur
--------------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt	Einsatzgebiete	Gebäudetechnik

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MP MPC 17/17**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**TS 35****Zubehör****Allgemeine Bestell Daten**

Art	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">8000037600</a>	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 90 mm, ohne Langloch,
GTIN (EAN)	4050118653120	Stahl, verzinkt und passiviert
VPE	20 ST	