



Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 260 mm, Breite: 360 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber
Best.-Nr.	<a href="#">9535960000</a>
Art	MP FPC 30/40
GTIN (EAN)	4032248009688
VPE	1 ST

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	1.5 mm	Tiefe (inch)	0.0591 inch
Höhe	260 mm	Höhe (inch)	10.2362 inch
Breite	360 mm	Breite (inch)	14.1732 inch
Nettogewicht	1040 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

### TS 35

#### Zubehör



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8000037561</a>	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 265 mm, mit Langloch, ohne
GTIN (EAN)	4050118653250	Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
VPE	20 ST	
Art	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8000037560</a>	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 365 mm, mit Langloch, ohne
GTIN (EAN)	4050118653243	Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
VPE	20 ST	