

SIHA 1/G20 10-36V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sicherungshalter (Klemmen), dunkelbeige, 2.31 A, steckbar, V-0, Wemid
Best.-Nr.	9537560000
Art	SIHA 1/G20 10-36V
GTIN (EAN)	4008190125066
VPE	25 ST

SIHA 1/G20 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	43.93 mm	Tiefe (inch)	1.7295 inch
Höhe	33.38 mm	Höhe (inch)	1.3142 inch
Breite	5.95 mm	Breite (inch)	0.2343 inch
Nettogewicht	8.32 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Betriebstemperatur	-50 °C...120 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 7cl

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Einsatztemperaturbereich, max. 120 °C

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	250 V	Nennstrom	6.3 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV	Verschmutzungsgrad	3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Steckanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Sicherungselement Abschlussplatte erforderlich Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Isolierstoff	Wemid
Farbe	dunkelbeige	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage Montageart gesteckt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

SIHA 1/G20 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen