

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	9918030000
Art	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
VPE	1 ST

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	18.5 mm
Höhe	20.5 mm
Breite	97 mm
Nettogewicht	39 g

Tiefe (inch)	0.7283 inch
Höhe (inch)	0.8071 inch
Breite (inch)	3.8189 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelentmanteler für Coaxial-Kabel sowie PVC- Rundkabel
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Koaxial- und runde Datenleitungen	Leiterdurchmesser, max.	7.5 mm
Leiterdurchmesser, min.	4.8 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	44 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	18 mm ²	Verarbeitbare Kabel	PVC-Leitungen

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

