

**STRIPPER COAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	<a href="#">9918030000</a>
Art	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
VPE	1 ST

## STRIPPER COAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	18.5 mm	Tiefe (inch)	0.7283 inch
Höhe	20.5 mm	Höhe (inch)	0.8071 inch
Breite	97 mm	Breite (inch)	3.8189 inch
Nettogewicht	39 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelentmantler für Coaxial-Kabel sowie PVC-Rundkabel
---------------------	---

### Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Koaxial- und runde Datenleitungen	Leiterdurchmesser, max.	7.5 mm
Leiterdurchmesser, min.	4.8 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	44 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	18 mm <sup>2</sup>	Verarbeitbare Kabel	PVC-Leitungen

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Zeichnungen**

