

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	9918030000
Art	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
VPE	1 ST

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	18.5 mm	Tiefe (inch)	0.7283 inch
Höhe	20.5 mm	Höhe (inch)	0.8071 inch
Breite	97 mm	Breite (inch)	3.8189 inch
Nettogewicht	39 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelentmantler für Coaxial-Kabel sowie PVC-Rundkabel
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Koaxial- und runde Datenleitungen	Leiterdurchmesser, max.	7.5 mm
Leiterdurchmesser, min.	4.8 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	44 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	18 mm ²	Verarbeitbare Kabel	PVC-Leitungen

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Zeichnungen

