

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	9918060000
Art	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
VPE	1 ST

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	25 mm
Höhe	35 mm
Breite	125 mm
Nettogewicht	44.4 g

Tiefe (inch)	0.9842 inch
Höhe (inch)	1.378 inch
Breite (inch)	4.9212 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelentmanteler für Datenkommunikationsleitungen mit Außendurchmesser 5 - 15mm Ø
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Datenkabel / Telekommunikation und EDV	Leiterdurchmesser, max.	15 mm
Leiterdurchmesser, min.	5 mm	Abisolierbereich AWG, max.	12 AWG
Abisolierbereich AWG, min.	24 AWG	Abisolierbereich, min.	0.25 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.2 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

