

## STRIPPER PC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	<a href="#">9918060000</a>
Art	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0.9842 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1.378 inch
Breite	125 mm	Breite (inch)	4.9212 inch
Nettogewicht	44.4 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelentmantler für Datenkommunikationsleitungen mit Außendurchmesser 5 - 15mm ø
---------------------	---

### Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Datenkabel / Telekommunikation und EDV	Leiterdurchmesser, max.	15 mm
Leiterdurchmesser, min.	5 mm	Abisolierbereich AWG, max.	12 AWG
Abisolierbereich AWG, min.	24 AWG	Abisolierbereich, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.2 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Zeichnungen**

