

**SLICER NO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	<a href="#">9918070000</a>
Art	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
VPE	1 ST

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	35 mm	Tiefe (inch)	1.378 inch
Höhe	29 mm	Höhe (inch)	1.1417 inch
Breite	132 mm	Breite (inch)	5.1968 inch
Nettogewicht	74 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 4 - 16mm ø
---------------------	--

**Abisolierwerkzeuge**

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, max.	16 mm
Leiterdurchmesser, min.	4 mm	Abisolierbereich AWG, max.	6 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, max.	201 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## Zubehör

### Zubehör / Ersatzteile



- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ZUB SLICER NO16-35	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9201430000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
VPE	2 ST	