

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	9918080000
Art	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
VPE	1 ST

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	35 mm
Höhe	29 mm
Breite	132 mm
Nettogewicht	71.8 g

Tiefe (inch)	1.378 inch
Höhe (inch)	1.1417 inch
Breite (inch)	5.1968 inch

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 8 - 28mm Ø
---------------------	--

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, max.
Leiterdurchmesser, min.	8 mm	28 mm

Leiteranschlussquerschnitt, max.	615 mm ²
----------------------------------	---------------------

Abisolierbereich AWG, max.	4 AWG
----------------------------	-------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ZUB SLICER NO16-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
VPE	2 ST	