



- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sheathing strippers
Best.-Nr.	9918080000
Art	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
VPE	1 ST

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	35 mm	Tiefe (inch)	1.378 inch
Höhe	29 mm	Höhe (inch)	1.1417 inch
Breite	132 mm	Breite (inch)	5.1968 inch
Nettogewicht	71.8 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 8 - 28mm ø
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, max.	28 mm
Leiterdurchmesser, min.	8 mm	Abisolierbereich AWG, max.	4 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, max.	615 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile



- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

Allgemeine Bestelldaten

Art	ZUB SLICER NO16-35	Ausführung
Best.-Nr.	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
VPE	2 ST	