



Wechselklingen für Drehmoment-Schraubendreher  
Abtrieb nach DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

### Allgemeine Bestelldaten

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Ausführung    | Screwdriver insert                                 |
| Best.-Nr.     | <a href="#">9918590000</a>                         |
| Art           | WK K PH2                                           |
| GTIN (EAN)    | 4032248388967                                      |
| VPE           | 1 ST                                               |
| Lieferstatus  | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis | 2025-09-09T00:00:00+02:00                          |

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 4 mm   | Tiefe (inch)  | 0.1575 inch |
| Höhe         | 4 mm   | Höhe (inch)   | 0.1575 inch |
| Breite       | 175 mm | Breite (inch) | 6.8898 inch |
| Nettogewicht | 22 g   |               |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

### Technische Daten

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Wechselklinge für<br>Kreuzschlitzschrauben,<br>Form PH, Größe 2 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Schraubwerkzeuge

|                             |              |                         |      |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|------|
| Klingenbreite (B)           | 2 mm         | Klingenstärke (A)       | 2 mm |
| Form                        | Kreuzschlitz | Größe                   | 2    |
| Klingenlänge                | 175 mm       | Klingenmaß Kreuzschlitz | 2    |
| Drehmomenteinstellung, max. | 5.5 Nm       |                         |      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 |             |             |

## Zubehör

### Drehmomentschraubendreher



Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.

Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingensystem.

- Kompakte und besonders leichte Bauweise
- Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
- Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
- Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
- Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
- Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
- Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | DMS MANUELL 0,5-1,7        | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918370000</a> | Torque screwdriver |
| GTIN (EAN) | 4032248388332              |                    |
| VPE        | 1 ST                       |                    |
| Art        | DMS MANUELL 2,0-7,0        | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918380000</a> | Torque screwdriver |
| GTIN (EAN) | 4032248388349              |                    |
| VPE        | 1 ST                       |                    |