



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 26 mm, 20 mm, oliva
Código	0444200000
Tipo	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008 1901 10284
Cantidad	50 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 2.8 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color verde aceituna	Versión	Estándar

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	10.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	20 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	15 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.5 mm
L1 en mm	36.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 1
Espesor del manguito de metal (S1)	0.3 mm	Longitud de desaislado	26 mm
Sección de conexión del conductor	50 mm ²	Color	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

