

KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratueras, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	KSP (capota protectora Klippon), Capuchón protector, 0 mm, Silicona
Código	0930700001
Tipo	KSP L24 S
GTIN (EAN)	4032248975969
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	80 mm	Altura (pulgadas)	3.1496 inch
Longitud	123 mm	Longitud (pulgadas)	4.8425 inch
Peso neto	21.6 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-60 °C...200 °C
-------------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Silicona	Sí	Diámetro exterior	28 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	200 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-60 °C
Halógenos	libre de halógenos	Espesor	1.50 mm
Material básico	Silicona	Tuercas (internas)	without
Longitud de rosca	0 mm	Diámetro interior D2	25.00 mm
Distancia medida interior B	70.00 mm	Dureza (IRHD)	65

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Dibujos

