



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	SKMU SS (contratuerca de acero inoxidable), Contratuerca, M 63, 5.3 mm, Acero inoxidable 1.4404
Código	<a href="#">1185740000</a>
Tipo	SKMUS M63-W
GTIN (EAN)	4050118269970
Cantidad	20 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Altura	6.3 mm	Altura (pulgadas)	0.248 inch
Peso neto	90 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	libre de halógenos
Calibre de llave 1	75 mm	Espesor	6.00 mm
Prensaestopas	M 63	Material básico	Acero inoxidable 1.4404
Tuerca (externa)	M 63	Tuercas (internas)	M 63
Longitud de rosca	5.3 mm		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		