

KSI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Terminale planos, Conector de cables aislado, 10 mm ² , 10 mm ² |
| Código | 1491430000 |
| Tipo | KSI/-10 |
| GTIN (EAN) | 4050118301403 |
| Cantidad | 50 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 3 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conector

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 10 mm ² | Sección de conexión del conductor | 10 mm ² |
| Aislamiento | disponible, PA | Material/plástico | PA |
| Longitud 1 (I1) | 34 mm | Color de identificación | rojo |
| Diámetro interior del vástago (d1) | 4.5 mm | Longitud 2 (I2) | 12 mm |
| Diámetro exterior del vástago (d3) | 2.4 mm | Diámetro interior de la abrazadera (d4) | 7.8 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |



Herramientas



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | HPG 60 | Versión |
| Código | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión |
| Cantidad | 1 ST | crimpada oval |
| Tipo | EPG 60 | Versión |
| Código | 2453810000 | Herramientas para prensar, Herramientas, Herramienta para prensar, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | 6mm ² , 300mm ² , Conexión crimpada hexagonal, Cimpado WM, |
| Cantidad | 1 ST | Conexión crimpada con engastes, Cimpado trapezoidal, Conexión |
| | | crimpada oval |