

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

**Datos generales para pedido**

Versión	25mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Código	<a href="#">1501340000</a>
Tipo	ES EPG 45 DIN 25
GTIN (EAN)	4050118309560
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dimensiones y pesos**

Profundidad	12 mm
Altura	60 mm
Anchura	30 mm
Peso neto	133.76 g

Profundidad (pulgadas)	0.4724 inch
Altura (pulgadas)	2.3622 inch
Anchura (pulgadas)	1.1811 inch

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil	Conección crimpada con engastes
Sección del terminal	nominal

25 mm<sup>2</sup>**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG	4
Zona de prensado, max.	25 mm <sup>2</sup>

Sección mín. AWG 4

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado	12 mm
Anchura de prensado en mm	12

Sección de conexión crimpada de cobre 25

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0 EC001282

21-04-90-90