

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

**Datos generales para pedido**

Versión	50mm <sup>2</sup> , Crimpado trapezoidal
Código	<a href="#">1502050000</a>
Tipo	ES APG 80 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118310252
Cantidad	1 Pieza

**ES APG 80 AEH 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto 411.2 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil Crimpado trapezoidal

Sección del terminal nominal 50 mm<sup>2</sup>

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG 1 Sección mín. AWG 1

Zona de prensado, max. 50 mm<sup>2</sup>

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado 24 mm Sección de conexión crimpada de cobre 50

Anchura de prensado en mm 24

**Clasificaciones**

ETIM 8.0 EC001282

ETIM 10.0 EC001282

ECLASS 15.0 21-04-90-90

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC001282

21-04-90-90