



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

### Datos generales para pedido

Versión	120mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Código	<a href="#">1502790000</a>
Tipo	ES APG 80 DIN 120
GTIN (EAN)	4050118310832
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Dimensiones y pesos

Peso neto	277.2 g
-----------	---------

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

#### Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes		
Sección del terminal	nominal		120 mm <sup>2</sup>

#### Descripción de contacto

Sección máx. AWG	4/0	Sección mín. AWG	4/0
Zona de prensado, max.	120 mm <sup>2</sup>		

#### Matrices de prensado

Anchura de prensado	16 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	120
Anchura de prensado en mm	16		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		