

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

**Datos generales para pedido**

Versión	16mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Código	<a href="#">1502840000</a>
Tipo	ES APG 80 DIN 16
GTIN (EAN)	4050118310979
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dimensiones y pesos**

Peso neto 352.7 g

**Conformidad medioambiental del producto**Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil Conexión crimpada con engastes

Sección del terminal nominal 16 mm<sup>2</sup>**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG 6 Sección mín. AWG 6

Zona de prensado, max. 16 mm<sup>2</sup>**Matrices de prensado**

Anchura de prensado 10 mm Sección de conexión crimpada de cobre 16

Anchura de prensado en mm 10

**Clasificaciones**

ETIM 8.0

EC001282

ETIM 10.0

EC001282

ECLASS 15.0

21-04-90-90

ETIM 9.0

EC001282

ECLASS 14.0

21-04-90-90