

**Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables**

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	25mm ² , Conexión crimpada con engastes
Código	1502850000
Tipo	ES APG 80 DIN 25
GTIN (EAN)	4050118310849
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Peso neto	349.4 g
-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Conección crimpada con engastes
--------------------------	---------------------------------

Sección del terminal	nominal	25 mm ²
----------------------	---------	--------------------

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	4	Sección mín. AWG	4
------------------	---	------------------	---

Zona de prensado, max.	25 mm ²
------------------------	--------------------

Matrices de prensado

Anchura de prensado	11 mm	Sección de conexión crimpada de cobre	25
---------------------	-------	---------------------------------------	----

Anchura de prensado en mm	11
---------------------------	----

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	21-04-90-90
-------------	-------------