



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm<sup>2</sup>
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
  - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
  - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
  - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

### Datos generales para pedido

Versión	25mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Código	<a href="#">1502850000</a>
Tipo	ES APG 80 DIN 25
GTIN (EAN)	4050118310849
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto	349.4 g
-----------	---------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos de herramienta para prensar**

Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes		
Sección del terminal	nominal	25 mm <sup>2</sup>	

**Descripción de contacto**

Sección máx. AWG	4	Sección mín. AWG	4
Zona de prensado, max.	25 mm <sup>2</sup>		

**Matrices de prensado**

Anchura de prensado	11 mm	Sección de conexión crimpada de cobre 25	
Anchura de prensado en mm	11		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		