

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerca, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	SKMU PA (contratuerca de plástico), Contratuerca, PG 7, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	<a href="#">1697440000</a>
Tipo	SKMU PG7-K GR
GTIN (EAN)	4008190880552
Cantidad	100 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	1.1 g		

#### Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Silicona	No	Diámetro exterior	21.95 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.27 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	19 mm
Espesor	5.00 mm	Prensaestopas	PG 7
Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Tuerca (externa)	PG 7
Tuercas (internas)	PG 7	Longitud de rosca	5 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**Dibujos**

