

## EA-RING MS/M 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	EA (tomas de tierra), Anillo tierra, otros, M 25, latón, niquelado
Código	<a href="#">1736500000</a>
Tipo	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008 190963606
Cantidad	20 Pieza

## EA-RING MS/M 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Altura	61.5 mm	Altura (pulgadas)	2.4213 inch
Longitud	61.5 mm	Longitud (pulgadas)	2.4213 inch
Peso neto	8.1 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

### Datos generales

Diámetro exterior	34 mm	Espesor	1.50 mm
Prensaestopas	M 25	Material básico	laton, niquelado
Tuerca (externa)	M 25	Diámetro interior D2	10.50 mm
Distancia medida interior B	36.00 mm	Ancho medida exterior C	17.00 mm

### Números de certificación de prensaestopas

Identificación Ex e II, II 2 GD, EEx d II

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**EA-RING MS/M 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

