

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Conector de fibra óptica ST según IEC 61754-2 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

Datos generales para pedido

Versión	Conector de fibra óptica, Conector ST, Multimodo, IP20
Código	<u>1968150000</u>
Tipo	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
Cantidad	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

19-17-01-22 19-17-01-22

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	47 mm	Profundidad (pulgadas)	1.8504 inch	
Altura	9.6 mm	Altura (pulgadas)	0.378 inch	
Anchura	9.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.378 inch	
Peso neto	3.52 g			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-40 °C90 °C	Temperatura de servicio	-20 °C80 °C	
Temperatura de colocación	-40 050 0	Temperatura de servicio	20 000 0	
Conformidad medioambienta	l del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención			
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289			
Datos generales				
Material manguito con protección antidoblado	TPE	Descripción del artículo	Conector ST, Multimodo	
Color	otros	Material capotas	Fundición inyectada de zinc	
Diámetro de la funda, max.	3.2 mm	Diámetro de la funda, min.	2.6 mm	
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	1000	
Tipo de fibra	GOF, Multimodo	Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	
Conexión 1	ST	Conexión 2	encolado, prensado, pulid	
Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N	Pérdida de retorno	≥ 30 dB	
Material manguito	Zirconia	Material tapa protectora del polvo	TPE	
Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado			
Normas generales				
Compostory manuscr	IEC 61754-2			
Conector norma	.20 0 . 7 0 . 2			
Clasificaciones		FTIM 7.0	FC001122	
Clasificaciones ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122 FC001122	
Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001122 EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
Clasificaciones ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001122	-		

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

19-17-01-22

19-17-01-22

19-17-01-22




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

...para conectores de fibra óptica SC, ST y LC



GOF

- Para conectores de fibra óptica SC/ST, IP 20 e IP67
- Para conectores de fibra óptica LC e IP 67 POF
- Para conectores de fibra óptica de polímero SC/ST, IP20 e IP67
- Para conectores SC/ST e IP67 para cable de fibra óptica, Profinet, móvil

Datos generales para pedido

Tipo IE-CT-SC-GOF Versión

Código 9205320000 Herramienta para prensar, Conexión crimpada hexagonal

GTIN (EAN) 4032248725458

Tijeras

Cantidad

Cantidad



Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo.

Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

Datos generales para pedido

1 ST

 Tipo
 SCISSORS KEVLAR
 Versión

 Código
 1208910000
 Electrician's scissors

 GTIN (EAN)
 4032248990085

Fecha de creación 15.11.2025 09:39:58 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 4