

Los conectores macho para nuestro sistema de WeiCoS están disponibles para todos los sistemas de conexión diferentes. La gama de productos incluye conectores pre-montados de 1 a 10 polos y la posibilidad de un montaje individual. Esto garantiza la máxima flexibilidad para cada aplicación. Los accesorios personalizados aumentan la seguridad y la protección contra las influencias ambientales.

Datos generales para pedido

Código	2762360000
Tipo	APG 6 MI
GTIN (EAN)	4064675021360
Cantidad	50 Pieza

APG 6 MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



UL File Number Search [Sitio web UL](#)
Núm. de certificación (cURus) E60693

Dimensiones y pesos

Peso neto 7.75 g

Datos nominales según CSA

Sección máx. del conductor (CSA) 8 AWG
Corriente Gr C (CSA) 29 A
Tensión Gr B (CSA) 300 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V
Sección mín. del conductor (CSA) 22 AWG

Tensión Gr C (CSA) 300 V
Núm. de certificación (CSA) 200039-80099474
Corriente Gr B (CSA) 29 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A

Datos nominales según UL

Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 8 AWG
Tensión Gr D (cURus) 600 V
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 22 AWG
Corriente Gr B (cURus) 37 A
Corriente Gr C (cURus) 37 A
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 8 AWG

Tensión Gr B (cURus) 600 V
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 22 AWG
Tensión Gr C (cURus) 600 V
Corriente Gr D (cURus) 5 A

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848
ECLASS 15.0 27-25-03-90

ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 14.0 27-25-03-90