

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	3138120000
Tipo	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X
GTIN (EAN)	4099987365994
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch	
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch	
Anchura	325 mm	Anchura (pulgadas)	12.7952 inch	
Longitud	1000 mm	Longitud (pulgadas)	39.37 inch	
Peso neto	326 g			
Temperaturas				
Temperatura de servicio	-20 - 50°C			
Datos de conexión				
Rosca de conexión	sin			
Datos del material				
Material capotas	Aluminio	Masa de relleno	PUR VO	
Datos eléctricos	1		,	
Tensión nominal	≤ 5 V DC	eléctrica	1.4 W	
Atenuable	Sí	<u> </u>		
Datos técnicos generale	es			
Forma del módulo LED	Rectangular	Vida operativa	60.000 h	
Tipo de protección	IP67	vida operativa	00.00011	
Especificaciones técnic	as del cable			
Cable material	PUR	Color de revestimiento	negro	
Material capotas	Aluminio	Longitud de cable	5 m	
Clasificaciones				
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996	
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996	
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 9.1	27-11-06-35	
ECLASS 10.0	27-11-06-35	ECLASS 11.0	27-11-06-35	
ECLASS 12.0	27-11-06-35	ECLASS 13.0	27-11-06-35	
ECLASS 14.0	27-11-06-35	ECLASS 15.0	27-11-06-35	

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Clip de montaje M8/M12



Cantidad

Weidmüller ofrece una amplia gama de herramientas y accesorios para cableado de sensores y actuadores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-M12-CLIP	Versión	Ī
Código	<u>1362750000</u>		
GTIN (EAN)	4050118164879		

Versión del catálogo / Dibujos 4