
Hoja técnica

H25,0/28D 14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Código	3195790000
Tipo	H25,0/28D 14 GE
GTIN (EAN)	4099987983730
Cantidad	50 Pieza
Embalaje	suelto

Hoja técnica

H25,0/28D 14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.13 g

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color amarillo	Versión	Estándar

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	7.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	14 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	11.2 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.4 mm
L1 en mm	28.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Denominación militar	T 20A 028 A
Longitud de desaislado	16 mm	Sección de conexión del conductor	25 mm²
Color	DIN		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		