

KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, recto, Altura: 44 mm, Anchura: 156 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	8000188266
Tipo	KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062250
Cantidad	1 Pieza

KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	44 mm	Altura (pulgadas)	1.7323 inch
Anchura	156 mm	Anchura (pulgadas)	6.1417 inch
Peso neto	72.25 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Datos generales

Espesor del material	1.5 mm	Tipo de fijación	Tornillo M4 (< 4 mm)
Indicación de montaje	Placa de montaje	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero	Campos de aplicación:	Tecnología de edificios, Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes

Datos generales Accesorios

Espesor del material	1.5 mm	Tipo de fijación	Tornillo M4 (< 4 mm)
Diámetro de la perforación (D)	7 mm	Superficie	cincado
Material básico	Chapa de acero		

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
--	------------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		