

RIM 4 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	RIDERSERIES RCL, Módulo LED, Varistor de protección, Tensión de mando nominal: 6...24 V UC, Conexión enchufable
Código	8691040000
Tipo	RIM 4 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248361724
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-03-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	CXX V 71

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E223759

Dimensiones y pesos

Profundidad	34.5 mm
Altura	9 mm
Anchura	12.5 mm
Peso neto	3.2 g

Profundidad (pulgadas)	1.3583 inch
Altura (pulgadas)	0.3543 inch
Anchura (pulgadas)	0.4921 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus)	E223759
-------------------------------	---------

Lado de mando

Tensión de mando nominal	6...24 V UC	Indicador de estado	LED rojo
Conexión de protección	Varistor		

Datos generales

Color	negro
-------	-------

Información adicional sobre homologaciones/normas

Normas	UL508	Núm. de certificación (cURus)	E223759
--------	-------	-------------------------------	---------

Datos de conexión


Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable
------------------------------------	---------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586		
ECCLASS 15.0	27-37-16-92		

Dibujos

Esquema de conexiones



Dimensional drawing

