



El módulo de conexión de Weidmüller resulta útil tanto para reparar como para ampliar cables de instalación rotos sin reserva de cable en espacios reducidos.

Datos generales para pedido

Versión	Módulo de conexión, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Código	8808410000
Tipo	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	112 mm	Profundidad (pulgadas)	4.4094 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0.7874 inch
Anchura	37 mm	Anchura (pulgadas)	1.4567 inch
Longitud	112 mm	Longitud (pulgadas)	4.4094 inch
Peso neto	155 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
Temperatura de colocación	

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	IDC	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Módulo de conexión	Color	gris
Material capotas	Carcasa metálica totalmente apantallada	Categoría	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Diámetro de la funda, min.	5.5 mm	Diámetro de la funda, max.	9.6 mm
Tipo de montaje	Montaje en pared	Apantallamiento	Conexión de apantallamiento de 360° sin pérdida, con protector antirretracción separado

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Accesorios

Herramienta de inserción para par trenzado



Herramienta de inserción para par trenzado
Diferentes cuchillas para regletas de conexión
• del tipo 110 de AT&T,
• de tipo 66,
• del tipo LSA Plus de Krone (función estándar y con corte de tijera) así como para cajas de conexión telefónica 630A6

Datos generales para pedido

Tipo	PUNCH DOWN TOOL PDT	Versión
Código	9013970000	Accesorios, Herramienta para prensar contactos
GTIN (EAN)	4008190887957	
Cantidad	1 ST	