



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

• Embalaje individual en bolsa de plástico

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
Código	<a href="#">9004110000</a>
Tipo	H4,0/18
GTIN (EAN)	4008190148348
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

## Dimensiones y pesos

Peso neto 0.29 g

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular sin aislamiento, (2)Wire-end ferrule	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

## Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm
---	--------	---	-------

Diámetro del aislamiento (D2)	4 mm	L1 en mm	18.00 mm
-------------------------------	------	----------	----------

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12	Longitud de desaislado	18 mm
---	--------	------------------------	-------

Sección de conexión del conductor	4 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	-------------------

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

