



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 38 mm, 32 mm, amarillo
Código	<a href="#">9028230000</a>
Tipo	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008190891602
Cantidad	25 Pieza
Embalaje	suelto

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	10.8 g
-----------	--------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color amarillo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	18.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	32 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	23.5 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.75 mm
L1 en mm	54.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 300 MCM
Espesor del manguito de metal (S1)	0.5 mm	Longitud de desaislado	38 mm
Sección de conexión del conductor	150 mm <sup>2</sup>	Color	Weidmüller

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos**

**Dibujo**

