## **TSTW 6/M6**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit







#### Informations générales de commande

Version	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Lar-		
	geur: 18 mm		
Référence	<u>0164000000</u>		
Туре	TSTW 6/M6		
GTIN (EAN)	4008190095345		
Qté.	10 Pièce		

### **TSTW 6/M6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Acier

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
		_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Profondeur	48 mm	Profondeur (pouces)	1.8898 inch
Hauteur	72 mm	Hauteur (pouces)	2.8346 inch
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0.7087 inch
Poids net	37.1 g		
Températures			
Température ambiante	-5 °C40 °C		
Conformité environneme	ntale du produit		
Comornite environmente	intale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
REACH SVHC	·	us de 0,1 % en poids	
	·	us de 0,1 % en poids	
	·	us de 0,1 % en poids	
Classifications	·	us de 0,1 % en poids ETIM 7.0	EC002625
Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0	Pas de SVHC au-dessi		EC002625 EC002625
Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0	Pas de SVHC au-dessi EC002625	ETIM 7.0	
Classifications  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 9.1	EC002625 EC002625 EC002625 23-15-90-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07
Classifications  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 9.1	Pas de SVHC au-dessi EC002625 EC002625 EC002625	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002625 27-18-28-07
Classifications  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 9.1  ECLASS 11.0	EC002625 EC002625 EC002625 23-15-90-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07
REACH SVHC  Classifications  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 9.1  ECLASS 11.0  ECLASS 13.0  ECLASS 15.0	EC002625 EC002625 EC002625 23-15-90-90 27-18-28-07	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07
Classifications  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 9.1  ECLASS 11.0  ECLASS 13.0	EC002625 EC002625 EC002625 23-15-90-90 27-18-28-07 27-18-28-07	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07
Classifications  ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	EC002625 EC002625 EC002625 23-15-90-90 27-18-28-07 27-18-28-07	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07

Matériau de base