

IH 4.8 DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusqu' dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Version	Série W, Douille isolante
Référence	0386160000
Type	IH 4.8 DB
GTIN (EAN)	4008190141004
Qté.	100 Pièce

IH 4.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E60693

Dimensions et poids

Profondeur	5 mm
Hauteur	22 mm
Largeur	7 mm
Poids net	0.34 g

Profondeur (pouces)	0.1968 inch
Hauteur (pouces)	0.8661 inch
Largeur (pouces)	0.2756 inch

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
Température de fonctionnement	-50 °C...

Température ambiante	-5 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECLASS 15.0	27-25-03-90

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
	Version à l'épreuve de l'explosion

Version à l'épreuve de l'explosion

Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 66
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

Couleur

Beige foncé

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat N° (UR)	E60693
--------------------	--------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------