

CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gamme CableLine de produits de repérage de fils et de câbles offre aux utilisateurs des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section.

Informations générales de commande

Version	CableLine, Support pour aiguille de montage
Référence	0563700000
Type	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008190291136
Qté.	1 Pièce

CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	28 mm
Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm
Poids net	41.5 g

Profondeur (pouces)	1.1024 inch
Hauteur (pouces)	2.1654 inch
Largeur (pouces)	2.1654 inch

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288
ECLASS 15.0	27-28-11-04

ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 14.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	2
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Halogène	Oui
Industries recommandées	Process, Machines

Largeur	55 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Couleur	Rouge
Matériau de base	Polyamide
plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui
----------	-----

CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

