Fiche de données

KQI-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cosse isolée en PVC ou PC/PA
• Versions courantes sur le marché
• Non soudé
• Avec guide d'introduction conique, sauf cosses frappées

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
Référence	1492290000
Type	KQI-M4/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302172
Qté.	100 Pièce

Fiche de données

KQI-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	0.91 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	1.5 mm²
Section de raccordement du conducteur	2.5 mm²	Isolation	présente
Matériau/plastique	PC	Perçage	M 4
Couleur d'identification	bleu	Diamètre intérieur de la tige (d1)	2.3 mm
Diamètre extérieur de la tige (d3)	8 mm	Longueur de raccordement (l)	18 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	4.3 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4)	4.4 mm

KQI-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

