

KQIG-M4/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
Référence	1492540000
Type	KQIG-M4/S/-1
GTIN (EAN)	4050118302523
Qté.	100 Pièce

KQIG-M4/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.64 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 1 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.
Section de raccordement du conducteur 1 mm ²	Isolation présente
Matériau/plastique PC	Perçage C 4/S
Couleur d'identification rouge	Diamètre intérieur de la tige (d1) 1.6 mm
Diamètre extérieur de la tige (d3) 6.8 mm	Longueur de raccordement (l) 18 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2) 4.3 mm	Diamètre intérieur du tunnel (d4) 4 mm

Dessins

