


## IE-BI-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /  
14

### Informations générales de commande

Version	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, multimode
Référence	<a href="#">1964420000</a>
Type	IE-BI-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649037
Qté.	10 Pièce

## IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	13.2 mm	Hauteur (pouces)	0.5197 inch
Largeur	15.6 mm	Largeur (pouces)	0.6142 inch
Poids net	8 g		

## Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Classifications

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

## Caractéristiques générales

Description de l'article	Insert d'embase LC-Duplex, multimode	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PBT zinc injecté	Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Cycles d'enfichage	1000
Composition	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14	Type de fibre	multimode
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	LC Duplex
Raccordement 2	LC Duplex	Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB

## Normes générales

Norme de connecteur IEC 61754-20


**IE-BI-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessin coté**



## IE-BI-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### ...pour les connecteurs à fibres optiques SC, ST & LC



#### GOF

- Pour connecteurs de fibre optique SC/ST et connecteurs IP 20 et IP 67
- Pour connecteurs de fibre optique LC et IP67 FOP
- Pour connecteurs de fibre optique polymère SC/ST et connecteurs IP 20 et IP 67
- Pour câbles en fibre optique, ProfiNet, et Mobil SC/ST et connecteurs IP67

### Informations générales de commande

Type	IE-CT-LC-GOF	Version	
Référence	<a href="#">9205330000</a>	Presse, Sertissage hexagonal	
GTIN (EAN)	4032248725465		
Qté.	1 ST		