ESG 6/15 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Longue durée de vie garantie : ESG

Les étiquettes multicolores et multi format disposent d'une couche d'adhésif puissant pour garantir le meilleur maintien possible sur la surface support. Le polyester laminé double résulte en un matériau de base très fin mais extrêmement résistant à la déchirure.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

Version	ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 15 mm, blanc
Référence	<u>2619940000</u>
Туре	ESG 6/15 MM WS
GTIN (EAN)	4050118626148
Qté.	3000 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

ESG 6/15 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Non

sans

Oui

-40...120 °C

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
D ()	0.4		0.0000: 1
Profondeur	0.1 mm	Profondeur (pouces)	0.0039 inch
Hauteur	6 mm 15 mm	Hauteur (pouces)	0.2362 inch 0.5906 inch
Largeur Poids net	0.03 g	Largeur (pouces)	0.5906 Inch
	0.00 g		
Températures			
plage de température d'utilisation	-40120 °C		
Conformité environnement	ala du praduit		
Comornite environnement	aie du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		
Caractéristiques générales			
Caractéristiques générales Adhésif	Colle acrylate	Version	autoadhésif, sans halogène
	Colle acrylate	Version Classe d'inflammabilité selon UL 94	·

Repérage d'équipements et appareillages

blanc

3000

Polyester

6 x 15 mm

THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

Couleur

Matériau de base

Taille de plage de repérage

imprimante compatible

Nombre par rouleau

Halogène	Non

Halogène

Caractères imprimés

Agrément selon UL 969

plage de température d'utilisation

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

ESG 6/15 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

ESG 6/15 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type RIBBON MM 76/360 SW Référence 2005080000 GTIN (EAN) 4050118389951

1 ST

Version Ink ribbon

THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

MULTIMARK ROLLER 115 Туре Version Référence 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Version

Référence 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

1 ST

Date de création 30.10.2025 11:18:44 MEZ

4 Niveau du catalogue / Dessins