Fiche de données

HDC MPN 6.0 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





nouveau

Informations générales de commande

Version	Contact pneumatique, Contact avec soupape: Non
Référence	<u>2637390000</u>
Туре	HDC MPN 6.0 F
GTIN (EAN)	4050118654530
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

HDC MPN 6.0 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

≤8 bar

Non

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Femelle

6 mm

Α	gı	'éı	m	e	nt	ts

Type

Diamètre intérieur de tuyau

Comforms				
Conforme				
1.07 g				
-40 °C 80 °C				
entale du produit				
2 1				
Pas de SVHC au-dess	us de 0,1 % en poids			
F0002042	ETIM 7.0	FC002042		
		EC002943 EC002943		
		27-44-02-92		
		27-44-02-92		
		27-44-02-92		
		27-44-02-92		
27-44-02-92		27 44 02 02		
	Conforme sans exem Pas de SVHC au-dess EC002943 EC002943 EC002943 27-44-02-92 27-44-02-92 27-44-02-92	1.07 g -40 °C 80 °C nentale du produit Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids EC002943 EC002943 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-02-92 ECLASS 10.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92 ECLASS 14.0		

Pression de fonctionnement

Contact avec soupape

2 Niveau du catalogue / Dessins

HDC MPN 6.0 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Modules pneumatiques



Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Туре	HDC MPN 2	Version
Référence	2637320000	Module pneumatique, Nombre de pôles: 2, Raccord de tuyau
GTIN (EAN)	4050118767520	(pneumatique), pneumatique, Emplacements d'enfichage nécessaires:
Qté.	1 ST	1

Niveau du catalogue / Dessins